

Embalaje



Unidad de suministro

Los depósitos se suministran con embalaje apropiado para su manejo, ubicación e identificación correctas.

La unidad de suministro consta del depósito acumulador del modelo elegido e instrucciones para su instalación y manejo con los impresos de garantía.

Todo ello va introducido en una bolsa de plástico precintada que lo hace completamente impermeable. A su vez el conjunto se introduce en una caja de cartón reforzado.

El paquete se fleja sobre un palet de la medida de la caja.

En el embalaje se identifica adecuadamente el modelo, color y número de fabricación del depósito.

Características técnicas		60	100	150	200	300	400	500
A: Altura total	mm.	965	1365	1450	1450	1935	1920	1920
B: Profundidad total	mm.	500	500	640	640	640	790	790
C: Anchura total	mm.	500	500	640	640	640	790	790
Peso del embalaje *	Kg.	5.2	5.7	7.3	7.8	8.6	11.2	11.2
Unidades apilables	und.	2	2	2	2	1	1	1

(\*) A sumar a los pesos de los distintos modelos referidos en las páginas 5 a 21.

Características técnicas		600	750	800	1000	GX-150-TS/TSM	GX-200-TS/TSM
A: Altura total	mm.	1920	2050	2050	2460	765	765
B: Profundidad total	mm.	830	970	970	970	720	720
C: Anchura total	mm.	830	970	970	970	1155	1405
Peso del embalaje *	Kg.	13.4	25.5	25.5	27.8	10.8	12.6
Unidades apilables	und.	1	1	1	1	3	3

(\*) A sumar a los pesos de los distintos modelos referidos en las páginas 5 a 21.



## **Resistencias eléctricas de calentamiento**

Las resistencias eléctricas de calentamiento se suministran individualmente en embalaje de cartón con instrucciones de montaje.



## **Grupo de seguridad sanitaria**

Compuesto por válvula de seguridad, antiretorno, llave de corte y conexión de sifón a desagüe.

El grupo de seguridad sanitaria esta tarado a 7 Kg/cm<sup>2</sup> y tiene conexión a 3/4" o 1".

Se suministra individualmente en caja de cartón.



## **Equipo de protección catódica permanente**

El equipo esta compuesto por uno o dos ánodos de titanio, de longitud segun el modelo de acumulador, un potencióstato, cables de conexión, junta, y tornillería.

Se suministra embalado en caja de cartón con instrucciones de montaje.



## **Bastidor-soporte para instalación horizontal sobre suelo**

Conjunto para la instalación horizontal de los modelos "D", "DEC" y "S" (pág. 67). Se compone de dos cunas de apoyo, dos perfiles longitudinales, dos perfiles transversales y cuatro pies niveladores con tuercas y arandelas.

El conjunto se suministra desmontado en caja de cartón con instrucciones de montaje.



## **Panel de control "K"**

Compuesto por termómetro, termostato bipolar de regulación y seguridad, interruptor invierno-verano y pilotos de indicación de funcionamiento.

Se suministra individualmente en embalaje de cartón con instrucciones de montaje.



## **Panel de control "KP1"**

Compuesto por termómetro, termostato bipolar de regulación y seguridad, interruptor invierno-verano, pilotos de indicación de funcionamiento y reloj programador analógico.

Se suministra individualmente en embalaje de cartón con instrucciones de montaje.